



## Uchwyty płytek skrawających eco wkłose do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 26/39 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273891 26/39
GTIN	4045197516701
Klasa artykułu	21W

### Opis

#### Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **273840-273851**.

#### w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

#### Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

#### wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{\text{maks.}}$ : 13 mm

### Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	26 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	39 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

---

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------