

**Uchwyty płytek skrawających eco proste, lewe, Szerokość skrawania W: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273881 2
GTIN	4045197517609
Klasa artykułu	21W

Opis**Zastosowanie:**

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **273840-273846**.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

chłodzenie wewnętrzne: tak

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 21 mm

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	21 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
Seria	Wytaczaki
Seria	Noże
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

śruba zaciskowa

279910