

**Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	404104 10
GTIN	
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy stali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca u góry.

Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

**w dostawie::**

10 × suwmiarka nr 410250 150.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

Opakowanie	etui
podziałka	1/128 cal
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
przełączalny odczyt	mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm

## Karta danych

Norma	ISO 13385
podziałka	1/20 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
odczyt	0,05 mm
z głębokościomierzem	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404104 10