

Mahr**Zestaw suwmiarek cyfrowych IP67 z prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	404102 10
GTIN	
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032 na suwmiarke. 10 x suwmiarka nr 412733 wielk. 150.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 67

Karta danych

przełączalny odczyt	mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
z głębokościomierzem	tak
długość szczęk	40 mm
Norma	ISO 13385
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
Liczba dołączonych baterii	10
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne
USP1	Suwmiarka cyfrowa, IP67 z prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, odczyt 0,01 mm

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404102 10