

**Mahr****Opakowanie ekonomiczne Cyfrowe suwmiarki z dużym wyświetlaczem i pomiarem głębokości kwadratowej, zakres pomiarowy 150 mm, rozdzielczość 0,01 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

404103 10

GTIN

Klasa artykułu

43A

**Opis****Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. z prostokątnym głębokościomierzem.

**w dostawie::**

Wrz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032 na suwmiarkę. 10 × suwmiarka nr 412717 wielk. 150.

**Opis techniczny**

z głębokościomierzem

tak

wymiar głębokości

prostokątne 3,7×1,3

odczyt

0,0005 cal

Norma

ISO 13385

czas pracy

ok. 3 lat

## Karta danych

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	A1
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
długość szczęk	40 mm
Liczba dołączonych baterii	10
odczyt	0,01 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne
USP1	Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem i prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, odczyt 0,01 mm

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404103 10