

Mahr**Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	404104 3
GTIN	
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca u góry.

Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

w dostawie::

3 × suwmiarka nr 410250 150.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Opis techniczny

odczyt	0,05 mm
podziałka	1/128 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
Opakowanie	etui
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm

Karta danych

Norma	ISO 13385
podziałka	1/20 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
ustalanie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404104 3