

## Garant

### Oprawki przecinaków tokarskich eco, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 20/3 mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273860 20/3   |
| GTIN             | 4045197581945 |
| Klasa artykułu   | 21W           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

##### wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø maks.: 60 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 21 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 21,5 mm

długość główki  $L_1$ : 36,5 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 95,5 mm

#### Opis techniczny

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| szerokość chwytu             | 20 mm   |
| Szerokość funkcjonalna $L_4$ | 21,5 mm |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Szerokość skrawania W                  | 3 mm                  |
| śruba                                  | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| długość główki L <sub>1</sub>          | 36,5 mm               |
| głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub> | 21 mm                 |
| długość całkowita L                    | 95,5 mm               |
| Ø maks.                                | 60 mm                 |
| rodzaj zastosowania                    | prawe                 |
| chłodzenie wewnętrzne                  | tak                   |
| możliwość wcinania osiowego            | nie                   |
| rodzaj chwytu                          | Uchwyt zaciskowy      |
| Rodzaj produktu                        | Noże                  |

## Akcesoria

|   |             |
|---|-------------|
| śruba zaciskowa   | 279904      |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659906 1600 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25                                  | 674248 TX25 |
| Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm                        | 659874 50   |
| śruba zaciskowa Typ 6   | 279815 6    |