

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	269005 8
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2020K16
wielk. płytki	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	15 mm
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VC.. 1604..
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 8

269005 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500