



Płytki z zarysem częściowym 60°, zewnętrzne, prawe, HB7010, skok gwintu: 0,5-1,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270740 0,5-1,5
GTIN	4045197369628
Klasa artykułu	21J

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem częściowym 60° do gwintów zewnętrznych.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Maksymalny skok gwintu	1,5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	M-LH

Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Akcesoria

Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów,
wielk.16 Typ ER

271900 ER