

**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB 7010, skok: 2,5 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270752 2,5    |
| GTIN             | 4045197369925 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,17 mm

Wielkość płytki L: 11 mm

**Opis techniczny**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Seria                     | Gwintowanie wewnętrzne |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HM                     |
| skok gwintu               | 2,5 mm                 |
| Gatunek                   | HB 7010                |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji       | DIN 13 6H |
| Rodzaj gwintu          | M         |
| Rodzaj gwintu          | MF        |
| Rodzaj gwintu          | MF-LH     |
| Rodzaj gwintu          | M-LH      |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Grubość                | 3,17 mm   |
| Wielkość płytki L      | 11 mm     |