

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261308 20/11
GTIN	4045197655905
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/11 mm kod ISO uchwytu: SVHCR/L 2020K11
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 17 mm
długość całkowita L: 125 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2020K11
długość główki L ₁	17 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22