



Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB 7010, skok: 3,5 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270710 3,5 |
| GTIN | 4045197369468 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 4,76 mm

Wielkość płytki L: 22 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Seria | Gwintowanie zewnętrzne |
| Materiał ostrza | HM |
| skok gwintu | 3,5 mm |
| Gatunek | HB 7010 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Rodzaj gwintu | M |
| Rodzaj gwintu | M-LH |
| Rodzaj gwintu | MF-LH |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Grubość | 4,76 mm |
| Wielkość płytki L | 22 mm |