




**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB 7020, skok: 2,5 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	270754 2,5
GTIN	4045197370044
Klasa artykułu	21J

## Opis

### Wykonanie:

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,17 mm

Wielkość płytki L: 11 mm

## Opis techniczny

Seria	Gwintowanie wewnętrzne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	2,5 mm
Gatunek	HB 7020

Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,17 mm
Wielkość płytki L	11 mm