

**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB 7010, skok: 0,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270756 0,5
GTIN	4045197370068
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

Seria	Gwintowanie wewnętrzne
Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	0,5 mm
Gatunek	HB 7010

Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm