

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261331 20/11 |
| GTIN | 4045197653994 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20Q SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------|
| wielk. płytki | 11 mm |
| szerokość szyjki | 11 mm |
| Miejsce połączenia / podziału | 20 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. |
| śruby mocujące | 269028 7 |
| kod ISO uchwytu | AH20Q SVJCR/L11 |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$ | 25 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 4,6 mm |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 38 mm |
| Ø chwytu | 20 mm |
| długość całkowita L | 180 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 19 mm |

