

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 25/16 mm kod ISO uchwytu: AH25R SVJCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 28 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 4,6 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi $L_3$	4,6 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	44 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SVJCR/L16
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
szerokość szyjki	16,5 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm

