

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/11 mm kod ISO uchwytu: AH16Q SVUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 21 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

odcinek swobodny	75 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	21 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
kod ISO uchwytu	AH16Q SVUCR/L11
Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm

