

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R SVUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	AH20R SVUCR/L11
długość główki L_1	24 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
odcinek swobodny	90 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm

