

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R SVUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
kod ISO uchwytu	AH20R SVUCR/L11
długość główki $L_1$	24 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
odcinek swobodny	90 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7