

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 16/11 mm kod ISO uchwytu: AH16M SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	4,6 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
kod ISO uchwytu	AH16M SVJCR/L11
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	30 mm
szerokość szyjki	9,5 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm

