

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/16 mm kod ISO uchwytu: AH25R SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 31,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	AH25R SVUCR/L16
długość główki L_1	25,5 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	31,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
odcinek swobodny	115 mm
wielk. płytki	16 mm
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8