

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20Q SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 4,6 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
szerokość szyjki	11 mm
kod ISO uchwytu	AH20Q SVJCR/L11
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	38 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Przesunięcie osi L_3	4,6 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
śruby mocujące	269028 7
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm

