

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	30 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVJCR/L11
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L ₃	2 mm
Szerokość szyjki L ₄	9,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	22 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Ø chwytu D _s	16 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500