

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki z HSS 25/16 mm kod ISO uchwytu: AH25R SVJCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 28 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 4,6 mm

## Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 8
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SVJCR/L16
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	44 mm
Przesunięcie osi $L_3$	4,6 mm
szerokość szyjki	16,5 mm
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8