

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwyty	SVVCN 2525M11
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	39 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12,5 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500