

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20Q SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	A20Q SVJCR/L11
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
długość główki L_1	38 mm
wielk. płytki	11 mm
odcinek swobodny	80 mm
Przesunięcie osi L_3	2 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
śruby mocujące	269028 7
szerokość szyjki	11 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	180 mm

wysokość mocowania L ₂	19 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7