

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261331 16/11  |
| GTIN             | 4045197653987 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis**

Wytaczaki z HSS 16/11 mm kod ISO uchwytu: AH16M SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 22 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 4,6 mm

**Opis techniczny**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Miejsce połączenia / podziału             | 16 mm           |
| śruby mocujące                            | 269028 7        |
| wielk. płytki                             | 11 mm           |
| kod ISO uchwytu                           | AH16M SVJCR/L11 |
| Przesunięcie osi $L_3$                    | 4,6 mm          |
| szerokość szyjki                          | 9,5 mm          |
| pasująca wymienna płytka skrawająca       | VC.. 1103..     |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$   | 22 mm           |
| Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów | 30 mm           |
| Ø chwytu                                  | 16 mm           |
| długość całkowita L                       | 150 mm          |
| wysokość mocowania $L_2$                  | 15 mm           |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kąt ustawienia $\kappa$               | 142 stopni                   |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne            |
| rodzaj zastosowania                   | lewe                         |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do      | 5xD                          |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;             | HSS                          |
| norma                                 | DIN 8024                     |
| chłodzenie wewnętrzne                 | tak                          |
| rodzaj chwytu                         | Wytaczaki                    |
| zastosowanie                          | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu                       | Wytaczaki                    |

## Aksesoria

|  |            |
|--|------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269413     |
| Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 7   | 269028 7   |