

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16M SVJCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
szerokość szyjki	9,5 mm
odcinek swobodny	65 mm
długość główki L_1	30 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVJCR/L11
Przesunięcie osi L_3	2 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm

wysokość mocowania L ₂	15 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7