

**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270756 2,5
GTIN	4045197370204
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	2,5 mm
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Akcesoria

Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, wielk.16 Typ IR	271900 IR
--	-----------