

**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 3 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270756 3      |
| GTIN             | 4045197370211 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Wielkość płytki L: 16 mm

**Opis techniczny**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HM        |
| skok gwintu               | 3 mm      |
| Gatunek                   | HB7010    |
| Klasa tolerancji          | DIN 13 6H |
| Rodzaj gwintu             | M         |
| Rodzaj gwintu             | MF        |
| Rodzaj gwintu             | M-LH      |
| Rodzaj gwintu             | MF-LH     |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni                                      |
| Grubość                | 3,6 mm   |
| Wielkość płytki L      | 16 mm  |
| Rodzaj produktu        | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |

---

## Aksesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, wielk.16 Typ IR | 271900 IR |
|--|-----------|