

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16Q SVQCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 21 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
odcinek swobodny	65 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	21 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SVQCR/L11
długość główki L_1	16,5 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7