

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16Q SVUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 21 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki $L_1$	16,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	21 mm
odcinek swobodny	65 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SVUCR/L11
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	15,5 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7