


Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S SVQCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

płytko podporowa	269005 8
Przesunięcie osi L_3	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
wielk. płytki	16 mm
odcinek swobodny	130 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1604..
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	A32S SVQCR/L16
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
długość główki L_1	33,5 mm
Ø chwytu	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
płytki podporowa	269050
Śruby do płytki podporowej	269200
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8