

**Płytki z zarysem częściowym 60° wewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 0,5-1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270792 0,5-1,5
GTIN	4045197370433
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem częściowym 60°** do gwintów wewnętrznych.

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Wielkość płytki L: 16 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	0,5 mm
Maksymalny skok gwintu	1,5 mm
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH

Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

---

## Akcesoria

Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów,  
wielk.16 Typ IR

271900 IR