



Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe CB, HB 7010, skok: 2,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270761 2,5
GTIN	4045197462992
Klasa artykułu	21J

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

CB = łamacz wiórów spiekany matrycowo.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

Seria	Gwintowanie wewnętrzne
Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	2,5 mm

Gatunek	HB 7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm