

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytką skrawającą: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	33,5 mm
odcinek swobodny	130 mm
kod ISO uchwytu	A32S SVUCR/L16
pasująca wymienna płytką skrawającą	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
śruby mocujące	269028 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
płytką podporowa	269005 8
wkręt płytki podporowej	269013 2
Ø chwytu	32 mm

długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
płytką podporowa	269050
Śruby do płytki podporowej	269200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytką podporowa Typ 8	269005 8