

Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe, R promień wcięcia: 0,4 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271025 0,4
GTIN	4045197142535
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe 0,4 mmR promień wcięcia: 0,4 mm
szerokość ostrzy w: 0,8 mm
 $t_{maks.}$: 0,6 mm

Opis techniczny

szerokość ostrzy w	0,8 mm
R promień wcięcia	0,4 mm
$t_{maks.}$	0,6 mm
Materiał ostrza 	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Gatunek	HB7010
Rowki wg normy	DIN 7993
Grubość	3,6 mm

Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Aksesoria

Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia S stopień	272604 S
Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczycy o przekroju okrągłym, prawe Typ ER/IR	271940 ER/IR