

**Garant**

**Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe, R promień wcięcia: 0,9 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271025 0,9
GTIN	4045197142559
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe 0,9 mmR promień wcięcia: 0,9 mm  
szerokość ostrzy w: 1,8 mm  
 $t_{maks.}$ : 1,1 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy w	1,8 mm
$t_{maks.}$	1,1 mm
R promień wcięcia	0,9 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010
Rowki wg normy	DIN 7993
Grubość	3,6 mm

Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

---

## Aksesoria

Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia S stopień	272604 S
Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczycy o przekroju okrągłym, prawe Typ ER/IR	271940 ER/IR