

**Garant**

**Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 0,9 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 0,9 mmszerokość ostrzy w: 0,99 mm  
 $t_{maks.}$ : 1,3 mm  
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 0,8 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy w	0,99 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	0,8 mm
Szerokość rowka m (H13)	0,9 mm
$t_{maks.}$	1,3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

---

## Akcesoria

Płytki podporowa do oprawy kąta pochylenia S stopień	272604 S
--	----------