

Garant**Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe, R promień wcięcia: 1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 271025 1 |
| GTIN | 4045197142566 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 7993, zewnętrzne, prawe 1 mmR promień wcięcia: 1 mm
szerokość ostrzy w: 2 mm
 $t_{maks.}$: 1,2 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------|
| R promień wcięcia | 1 mm |
| szerokość ostrzy w | 2 mm |
| $t_{maks.}$ | 1,2 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe |
| Gatunek | HB7010 |
| Rowki wg normy | DIN 7993 |
| Grubość | 3,6 mm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Wielkość płytki L | 16 mm |
| płytki podporowa | 272604_S |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Aksesoria

| | |
|--|--------------|
| Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia S stopień | 272604 S |
| Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczycy o przekroju okrągłym, prawe Typ ER/IR | 271940 ER/IR |