

**Garant**

**Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 1,3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 1,3
GTIN	4045197142436
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 1,3 mmszerokość ostrzy w: 1,39 mm  
 $t_{maks.}$ : 1,5 mm  
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 1,2 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy w	1,39 mm
$t_{maks.}$	1,5 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1,2 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

## Akcesoria

Płytki podporowa do oprawy kąta pochylecia S stopień	272604 S
Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczycch, prawe Typ ER/IR	271920 ER/IR