



Tulejki zaciskowe ER CENTRO P walcowe, do tulejek zaciskowych ER: 8 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300682 8
GTIN	2050001705679
Klasa artykułu	33F

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa Fahrion CENTRO P, **bez nakrętek mocujących.**

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania nr 309754; 309756.

Tulejki zaciskowe ER nr 309365-309372, mininakrętki zamienne ER CP nr 309655; 309665.

wskazówka:

Brak możliwości regulacji długości.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 1 - 5 mm

Ø zewn. D: 10 mm

ø chwytu d: 10 mm

Długość chwytu L₁: 138 mm

L₂: 10 mm

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 5 mm
ø chwytu d	10 mm
Długość chwytu L ₁	138 mm
do tulejek zaciskowych ER	8
L ₂	10 mm
Ø zewn. D	10 mm
Seria	Centro P

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309370 1
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm	309365 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309368 2
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 25	309655 25
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309369 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm	309370 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309368 4
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16CDI	309665 16CDI
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm	309370 7
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309372 4
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 25DI	309665 25DI
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16	309655 16
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309369 6
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309371 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm	309368 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309368 1
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309372 8

Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16MS	309655 16MS
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 40	309655 40
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309371 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309370 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309370 6
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm	309371 7
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309368 6
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16DI	309665 16DI
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309365 1
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 32	309655 32
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309365 4
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	309371 10
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 8M	309655 8M
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	309371 9
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309365 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 9 mm	309370 9
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309371 6
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16MSDI	309665 16MSDI
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	309369 5
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 11M	309655 11M
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 8 mm	309370 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309365 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309371 4

Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 40DI	309665 40DI
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309369 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309370 2
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16C	309655 16C
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 10 mm	309370 10
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309368 3
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309372 6
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 32DI	309665 32DI
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309370 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm	309368 7
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	309371 5