

Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 1,6 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 1,6
GTIN	4045197142443
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 1,6 mmszerokość ostrzy w: 1,69 mm
 $t_{maks.}$: 1,8 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 1,5 mm

Opis techniczny

do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1,5 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,6 mm
$t_{maks.}$	1,8 mm
szerokość ostrzy w	1,69 mm
Materiał ostrza 	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawy kąta pochylenia S stopień	272604 S
Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczycy, prawe Typ ER/IR	271920 ER/IR