

FAHRION®
PRAZISION
Tulejki zaciskowe ER CENTRO P walcowe, do tulejek zaciskowych ER: 11 ER

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300682 11 |
| GTIN | 2050001705839 |
| Klasa artykułu | 33F |

Opis
Wykonanie:

 oprawka walcowa Fahrion CENTRO P, **bez nakrętek mocujących.**
Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania nr 309754; 309756.

Tulejki zaciskowe ER nr 309365-309372, mininakrętki zamienne ER CP nr 309655; 309665.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 7 mm

Ø zewn. D: 16 mm

ø chwytu d: 16 mm

 Długość chwytu L₁: 133 mm

 L₂: 17 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| ø chwytu d | 16 mm |
| L ₂ | 17 mm |
| do tulejek zaciskowych ER | 11 |
| Długość chwytu L ₁ | 133 mm |
| zakres mocowania | 0,5 - 7 mm |
| Ø zewn. D | 16 mm |
| Seria | Centro P |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm | 309371 6 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16 | 309655 16 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm | 309369 3 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm | 309370 1 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm | 309370 2 |
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 32DI | 309665 32DI |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm | 309371 8 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm | 309370 5 |
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16MSDI | 309665 16MSDI |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309368 4 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm | 309365 3 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm | 309370 3 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 10 mm | 309370 10 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm | 309371 3 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm | 309371 5 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm | 309368 3 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309369 4 |

| | |
|---|-------------|
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16DI | 309665 16DI |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309371 4 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16MS | 309655 16MS |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 8 mm | 309370 8 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm | 309372 8 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm | 309368 1 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 11M | 309655 11M |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm | 309368 2 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm | 309365 5 |
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 40DI | 309665 40DI |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309365 4 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm | 309368 5 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm | 309365 2 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm | 309369 5 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm | 309369 6 |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm | 309371 9 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 25 | 309655 25 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm | 309368 6 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 32 | 309655 32 |
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 25DI | 309665 25DI |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm | 309371 10 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm | 309368 7 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309370 4 |

| | |
|---|--------------|
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm | 309372 6 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16C | 309655 16C |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm | 309365 1 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm | 309370 6 |
| Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16CDI | 309665 16CDI |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm | 309371 7 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 9 mm | 309370 9 |
| Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm | 309370 7 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 8M | 309655 8M |
| Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm | 309372 4 |
| Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 40 | 309655 40 |