

Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 1,85 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 1,85
GTIN	4045197142450
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 1,85 mmszerokość ostrzy w: 1,94 mm
 $t_{maks.}$: 2 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 1,75 mm

Opis techniczny

szerokość ostrzy w	1,94 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,85 mm
$t_{maks.}$	2 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1,75 mm
Materiał ostrza 	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawy kąta pochylenia S stopień	272604 S
Zestawy płytek skraw. z zarysem częściowym, wielk. 16, do pierścieni osadczyc, prawe Typ ER/IR	271920 ER/IR