

FAHRION®
PRAZISION
Tulejki zaciskowe ER CENTRO P walcowe, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300682 16
GTIN	2050001705686
Klasa artykułu	33F

Opis
Wykonanie:

 oprawka walcowa Fahrion CENTRO P, **bez nakrętek mocujących.**
Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Klucze do mocowania nr 309754; 309756.

Tulejki zaciskowe ER nr 309365-309372, mininakrętki zamienne ER CP nr 309655; 309665.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

Ø zewn. D: 22 mm

ø chwytu d: 16 mm

 Długość chwytu L₁: 117 mm

 L₂: 33 mm

Opis techniczny

L ₂	33 mm
Długość chwytu L ₁	117 mm
do tulejek zaciskowych ER	16
ø chwytu d	16 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Ø zewn. D	22 mm
Seria	Centro P
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm	309368 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309370 6
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309368 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 9 mm	309371 9
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 25DI	309665 25DI
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 32	309655 32
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16CDI	309665 16CDI
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309371 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 10 mm	309370 10
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309368 3
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309371 8
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309370 1
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 40DI	309665 40DI
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 9 mm	309370 9
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 8 mm	309372 8
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309372 4
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16C	309655 16C

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309365 3
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 10 mm	309371 10
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 8M	309655 8M
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 25	309655 25
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. i dyszami rozpylając. nomin. Ø mocowania d 6 mm	309372 6
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309370 4
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16MSDI	309665 16MSDI
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 16DI	309665 16DI
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 40	309655 40
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4 mm	309369 4
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 11M	309655 11M
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309368 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm	309370 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm	309368 1
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm	309371 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm	309365 2
Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm	309369 5
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 3 mm	309370 3
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 4 mm	309365 4
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 6 mm	309368 6
Nakrętki ER CP, do podkładek uszczelniających HP Typ CP dla ER 32DI	309665 32DI
Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 8 mm	309370 8
Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16MS	309655 16MS
	309371 6

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5 mm

309371 5

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm

309370 7

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm

309369 6

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 2 mm

309370 2

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm

309369 3

Tulejki zaciskowe HP z uszczel. nomin. Ø mocowania d 7 mm

309371 7

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 5 mm

309365 5

Nakrętki ER CP, standard Typ CP dla ER 16

309655 16

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 1 mm

309365 1

Tulejki zaciskowe HP nomin. Ø mocowania d 7 mm

309368 7