

Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 2,15 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 2,15
GTIN	4045197301901
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 2,15 mmszerokość ostrzy w: 2,24 mm
 $t_{maks.}$: 2 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 2 mm

Opis techniczny

Szerokość rowka m (H13)	2,15 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	2 mm
$t_{maks.}$	2 mm
szerokość ostrzy w	2,24 mm
Materiał ostrza 	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawy kąta pochylenia S stopień	272604 S
--	----------