

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.**

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mmPrzesunięcie osi L_3 : 7,3 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 4

Opis techniczny

odcinek swobodny	25 mm
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
Przesunięcie osi L_3	7,3 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 4
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
długość całkowita L	100 mm
pasuje do płytek o rozmiarze L	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272520
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 4	279810 4