

Garant**Wytaczaki, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 120/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	13,4 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 2
wielk. płytki	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	24 mm
długość całkowita L	180 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Płyta podkładowa 1,5°	272620 1,5
wkręt płytki podporowej	279820 1
\varnothing chwytu D _s	20 mm
Szerokość szyjki L ₄	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272500
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Płytki podporowe do wytaczaków, kąt pochylenia 1,5 stopni	272620 1,5
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500