

Garant**Wytaczaki ze stałym kątem pochylenia, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 60/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:****Ze stałym kątem pochylenia.****z nacięciem w nakroju.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 13 mmPrzesunięcie osi L_3 : 7,3 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 4

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 4
Przesunięcie osi L_3	7,3 mm
odcinek swobodny	60 mm
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
długość całkowita L	100 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
pasuje do płytek o rozmiarze L	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące

272520

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Śruby mocujące Typ 4

279810 4